


Garant GRIDLINE

Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/priehradky 40G, pre nástrojové držiaky: VDI20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	971570 VDI20
GTIN	4062406165352
Trieda položky	9GI

Popis

Vhodné pre:

Montáž na montážne lišty č. 971525.

Šírka skrinky/priehradky 40 G (skrinky so šírkou 80 G obsahujú 2 priehradky, každá 40 G).

Povrchová úprava farby:Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Hĺbka	135 mm
Osová vzdialenosť A	55 mm
pre nástrojové držiaky	VDI 20
Počet upínačov nástrojov	29
Výška	54 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priechinka (na kov)	150 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém nosičov CNC

Príslušenstvo

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20

971525 20

Plastová vložka Typ VDI20

947390 VDI20

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28

971525 28