

Garant GRIDLINE

**Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/priehradky 40G, pre nástrojové držiaky: VDI40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971570 VDI40
GTIN	4062406165376
Trieda položky	9GI

**Popis****Vhodné pre:**

Montáž na montážne lišty č. 971525.

Šírka skrinky/priehradky 40 G (skrinky so šírkou 80 G obsahujú 2 priehradky, každá 40 G).

**Povrchová úprava farby:**Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.****Technický opis**

Výška	54 mm
Osová vzdialenosť A	75 mm
Hĺbka	135 mm
Počet upínačov nástrojov	17
pre nástrojové držiaky	VDI 40
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie pričinka (na kov)	150 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém nosičov CNC

**Príslušenstvo**

Plastová vložka Typ VDI40	947390 VDI40
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20	971525 20
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28	971525 28