


Garant GRIDLINE

## Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/priehradky 40G, pre nástrojové držiaky: VDI30



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	971570 VDI30
GTIN	4062406165369
Trieda položky	9GI

### Popis

#### Vhodné pre:

Montáž na montážne lišty č. 971525.

Šírka skrinky/priehradky 40 G (skrinky so šírkou 80 G obsahujú 2 priehradky, každá 40 G).

#### Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

### Technický opis

Osová vzdialenosť A	71 mm
pre nástrojové držiaky	VDI 30
Hĺbka	135 mm
Výška	54 mm
Počet upínačov nástrojov	19
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priechinka (na kov)	150 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém nosičov CNC

### Príslušenstvo

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20

971525 20

Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 28

971525 28

Plastová vložka Typ VDI30

947390 VDI30