

**Strediaci trň tesnenia, Ø hlavy: 90mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	884110 90
GTIN	3662424053108
Trieda položky	83H

Popis**Prevedenie:**

Rukoväť so vsadenou ocelovou úderovou koncovkou. Nastaviteľné čeluste vyrobené z hliníka, možno upevniť pomocou priloženého šesťhranného kľúča SW3 (alebo SW4 pre veľ. 90). 3 stupne na čelust' na prispôsobenie všetkým typom tesnení a klietkam ložísk. 18 – 53 mm; 41 – 76 mm; 54 – 90 mm.

Použitie:

Jednoducho nastaviteľné priemer na umiestnenie a stredenie tesnení, ložísk atď. Na použitie pre väčšinu vozidiel vrátane motoriek.

Technický opis

Počet schodíkov	3
Hmotnosť	834 g
Celková dĺžka	210 mm
Priemer	18 - 90 mm
Rozsah balenia	6-hranný kľúč OK 4
Materiál	Hliník
Druh produktu	Strediaci trň tesnenia

