

**Strediaci trň tesnenia, Ø hlavy: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	884110 50
GTIN	3662424053085
Trieda položky	83H

**Popis****Prevedenie:**

Rukoväť so vsadenou ocelovou úderovou koncovkou. Nastaviteľné čeluste vyrobené z hliníka, možno upevniť pomocou priloženého šesťhranného kľúča SW3 (alebo SW4 pre veľ. 90). 3 stupne na čelust' na prispôsobenie všetkým typom tesnení a klieťkam ložísk. 9,5 – 23,5 mm; 23,5 – 36,5 mm; 36,5 – 50 mm.

**Použitie:**

Jednoducho nastaviteľné priemer na umiestnenie a stredenie tesnení, ložísk atď. Na použitie pre väčšinu vozidiel vrátane motoriek.

**Technický opis**

Hmotnosť	280 g
Celková dĺžka	175 mm
Počet schodíkov	3
Priemer	9,5 - 50 mm
Rozsah balenia	6-hranný kľúč OK 3
Materiál	Hliník
Druh produktu	Strediaci trň tesnenia

