

Garant GRIDLINE

**Kontajner ESD 16G so zásuvkami, 12×20G, Výška pláštá mm/počet zásuviek:  
300/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972020 300/3
GTIN	4062406166496
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

**Použitie:**

Zásuvková skrinka na samostatné vybavenie pracovnej stanice č. 972010 – 972015 alebo pre pracovné stoly ESD č. 972150 – 972185.

**Osadenie:**

Výška čela zásuvky mm: 50; 75; 100

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

**Technický opis**

Hmotnosť	31 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Úžitková výška	225 mm
Šírka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková výška pre zásuvky	225 mm
Počet zásuviek	3
Hĺbka	650 mm
Výška	300 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	12x20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

## Príslušenstvo

Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 75	972035 75
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 50	972035 50
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 100	972035 100
Kontajner ESD 16G na individuálne osadenie zásuvkami Výška puzdra 300	972030 300
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21