

Garant GRIDLINE

pracovná doska ESD, Hĺbka 750 mm, Dĺžka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972160 1500
GTIN	4062406166960
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Nosná doska z **objemovo vodivej** drevotrieskovej dosky 50 mm. Vrchná vrstva z **vodivého** pružného laminátu HPL EGB 0,8 mm. Spodná strana s protitiahom z bieleho laminátu. Antistatická 3 mm **hrana ABS po celom obvode. S vnútornou ocelovou rúrkou ako zosilňujúcim profilom.**

Upozornenie:

Stredový otvor pre uzemňovací modul č.972827 veľ. INT2W na spodnej strane pracovnej dosky ESD. Je potrebné objednať samostatne. Je potrebné objednať samostatne.

Pracovnú dosku ESD možno použiť iba s podnožami ESD a rohovými plechmi ESD.

Technický opis

Vybavenie ESD	áno
objemovo vodivé jadro	áno
Hrúbka	51,6 mm
Zosilňovací profil vnútorný v pracovnej doske	30×30×3 mm
Hrúbka obloženia	0,8 mm
Obloženie Pracovná doska	vodivý HPL laminát
Materiál pracovná doska	objemovo vodivá drevotriesková doska
Dĺžka	1500 mm
Dĺžka dosky	1500 mm
Krycia vrstva vodivá	áno

Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá RAL 7035
Uzemnenie	stredové, na spodnej strane pracovnej dosky
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	Hĺbka 750 mm
Hĺbka	750 mm
Druh produktu	Doska pracovného stola