

Garant GRIDLINE

pracovná doska ESD, Hĺbka 750 mm, Dĺžka dosky: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972160 2000
GTIN	4062406166977
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Nosná doska z **objemovo vodivej** drevotrieskovej dosky 50 mm. Vrchná vrstva z **vodivého** pružného laminátu HPL EGB 0,8 mm. Spodná strana s protitiahom z bieleho laminátu. Antistatická 3 mm **hrana ABS po celom obvode. S vnútornou ocelovou rúrkou ako zosilňujúcim profilom.**

Upozornenie:

Stredový otvor pre uzemňovací modul č.972827 veľ. INT2W na spodnej strane pracovnej dosky ESD. Je potrebné objednať samostatne. Je potrebné objednať samostatne.

Pracovnú dosku ESD možno použiť iba s podnožami ESD a rohovými plechmi ESD.

Technický opis

Obloženie Pracovná doska	vodivý HPL laminát
Zosilňovací profil vnútorný v pracovnej doske	30×30×3 mm
Materiál pracovná doska	objemovo vodivá drevotriesková doska
Uzemnenie	stredové, na spodnej strane pracovnej dosky
Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá RAL 7035
Dĺžka	2000 mm
Krycia vrstva vodivá	áno
objemovo vodivé jadro	áno
Vybavenie ESD	áno
Hrúbka	51,6 mm

Dĺžka dosky	2000 mm
Hrúbka obloženia	0,8 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	Hĺbka 750 mm
Hĺbka	750 mm
Druh produktu	Doska pracovného stola