

Garant GRIDLINE

Vozík na materiál ESD, Výška: 1700mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972060 1700
GTIN	4062406167110
Trieda položky	9GW

Popis**Prevedenie:**

Rám a konštrukcia zo štvorcovej ocelevej rúrky s dnom z ocelového plechu. Drážky v ráme na uchytenie polic na prednej a zadnej strane (raster 50 mm), lišta s nádobou atď. veľkosti 1000 mm. **Závitové puzdrá** na vnútornej strane rámu na montáž perforovaného plechu. 4 TPE otočné kolieska s aretáciou, Ø 125 mm so sivými **oderu odolnými vodivými kolieskami**.

Použitie:

Možnosť vybavenia policami, lištou s boxom a perforovanými stenami veľ. 1000.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Šírka	1000 mm
Počet radiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Hmotnosť	35 kg

Výška	1700 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Úžitková výška	1370 mm
Maximálna nosnosť	200 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Vozík na materiál