

Garant GRIDLINE

**Pracovní stanice eLevel s potahom ESD, Dĺžka: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972013 1500
GTIN	4062406167042
Trieda položky	9GW

**Popis****Prevedenie:**

**Workstation eLevel, ESD vodivá podľa DIN EN 61340-5-1.** S elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky tlačidlom. Jeho ovládaním sa nastavuje **výška celej pracovnej stanice.** **Antistatická 3 mm hrana ABS po celom obvode.** Centrálny uzemňovací bod na spodnej strane ESD pracovnej dosky. Uzemnenie cez podnožie nie je možné. **S vnútornou oceľovou rúrkou ako zosilňujúcim profilom.**

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.

- **Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.**
- **Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 972019 (nebezpečenstvo pomliaždenia).**

**Technický opis**

Materiál pracovná doska	pracovná doska ESD
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm

Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá RAL 7035
Hrúbka obloženia	0,8 mm
Šírka	1500 mm
Hĺbka	800 mm
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Obloženie Pracovná doska	vodivý HPL laminát
Séria	Pracovná stanica
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	670 - 990 mm
Hmotnosť	80 kg
Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Model	eLevel
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Prestavenie výšky Pracovisko	670-990 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Pracovný stôl