

Garant GRIDLINE

Pracovná stanica mLevel s poťahom ESD, Dĺžka: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972010 1500
GTIN	4062406167011
Trieda položky	9GW

Popis**Prevedenie:**

Pracovná stanica mLevel, ESD vodivá podľa DIN EN 61340-5-1, pracovisko, ktoré sa prispôbii vašim potrebám. Klasické manuálne nastavenie výšky v 25 mm rastrí pomocou podstavca s upevňovacími skrutkami. Stupnica presnej pracovnej výšky na vnútornej strane stola pre jednoduchú obsluhu. **Antistatická 3 mm hrana ABS po celom obvode**. Centrálny uzemňovací bod na spodnej strane pracovnej dosky. Uzemnenie cez podnože nie je možné. **S vnútornou oceľovou rúrkou ako zosilňujúcim profilom**.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.

Technický opis

Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hmotnosť	70 kg
Séria	Pracovná stanica
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrana pracovnej dosky) od - do	750 - 1000 mm

Hrúbka obloženia	0,8 mm
Prestavenie výšky bezúrovňové	nie
Model	mLevel
Šírka	1500 mm
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	nie
Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá RAL 7035
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Obloženie Pracovná doska	vodivý HPL laminát
Hĺbka	800 mm
Materiál pracovná doska	pracovná doska ESD
Prestavenie výšky Pracovisko	750-1000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Pracovný stôl