

Garant GRIDLINE

Montážny vozík ESD kompletný so zásuvkami pojazdný, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 685/4**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Skriňa na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Montážny vozík 30 × 28 G s 2 **vodivými** pevnými a otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, otočné kolieska s brzdou. So 4-stranným zvýšeným okrajom. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabráňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 100, 100, 150

Povrchová úprava farby:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

- **Všetky plastové časti (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**
- **Uzemnené kolieskami.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka v G	26
----------------------------	----

Úžitková výška	400 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Šírka	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Výška	685 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvková skrinka Úžitková výška	400 mm
Vybavenie ESD	áno
Hĺbka	700 mm
Počet zásuviek	4
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Hmotnosť	102 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Prevedenie	so zásuvkami
Prevedenie	pojazdný
Úžitková výška pre zásuvky	400 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	26×24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21

914227 HU21