

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie ESD kompletná so zásuvkami, 20×24G, Výška mm / model: 800/6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972420 800/6
GTIN	4062406166830
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Skriňa na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Kompletne osadená skriňa na náradie v 24 × 28 G so zásuvkami 20 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Povrchová úprava farby:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Pri zdvíhaní a preprave skrine dbajte na to, aby boli zásuvky v skriňi dostatočne upevnené.**
- **Všetky plastové diely (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
------------------------	--------

Hmotnosť	104 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Výška	800 mm
Šírka	600 mm
Úžitková výška	700 mm
Hĺbka	700 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	20×24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------