

Garant GRIDLINE

**Montážny vozík ESD kompletný so zásuvkami pojazdný, 20×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972425 885/5
GTIN	4062406166854
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Skriňa na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Montážny vozík 24 × 28 G s 2 **vodivými** pevnými a otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, otočné kolieska s brzdou. So 4-stranným zvýšeným okrajom. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy.

**Osadenie:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

- **Všetky plastové časti (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**
- **Uzemnené kolieskami.**

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
so zvýšeným okrajom	áno
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hmotnosť	109 kg
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková výška	600 mm
Hĺbka	700 mm
ComfortClose	nie
Výška	885 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Šírka	600 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	20×24G
Druh produktu	Montážny vozík

---

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21

914227 HU21