

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie ESD kompletná so zásuvkami, 20×24G, Výška mm / model: 800/7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972420 800/7
GTIN	4062406166847
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Skriňa na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Kompletne osadená skriňa na náradie v 24 × 28 G so zásuvkami 20 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

**Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.**

**Osadenie:**

Výška čela zásuvky mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

- **Pri zdvíhaní a preprave skrine dbajte na to, aby boli zásuvky v skriňi dostatočne upevnené.**
- **Všetky plastové diely (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**

**Technický opis**

Úžitková výška	700 mm
----------------	--------

Zásuvky Úžitková šířka	500 mm
Hmotnosť	113 kg
Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková šířka v G	20
Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Hĺbka	700 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	20×24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------