

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie ESD kompletná so zásuvkami, 26×24G, Výška mm / model: 1000/10**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972440 1000/10
GTIN	4062406166885
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Skrinka na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Povrchová úprava farby:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Pri zdvíhaní a preprave skrine dbajte na to, aby boli zásuvky v skrine dostatočne upevnené.**
- **Všetky plastové diely (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
------------------------	--------

Úžitková výška	900 mm
vrátane ESD uzemňovacieho kábla	áno
Výška	1000 mm
Šírka	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
ESD nevodivé komponenty	Všetky plastové diely
Počet zásuviek	10
Hĺbka	700 mm
Vybavenie ESD	áno
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Hmotnosť	196 kg
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	26×24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------