

Garant GRIDLINE

Nosné stĺpiky ESD, Výška: 481 mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972080 481
GTIN	4062406167134
Trieda položky	9GW

Popis**Prevedenie:**

Z pevnej ocelevej rúry. Bezbariérová pracovná plocha z dôvodu montáže bez rohového plechu. Drážky na zavesenie v rastri 50 mm na prednej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na uchytenie ďalších modulov, ako je napr. dierovaná stena, odkladacia polica atď. Nosný stĺp s bočnými otvormi pre káblové priechodky. Dodáva sa v pároch.

Vhodné pre:

ESD pracovná stanica č. 972010 – 972015 a ESD pracovné stoly č. 972150 – 972160. Dierované steny 1 × č. 972100 príp. č. 972101.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Nie je možné upnutie konzol podperného ramena.

Technický opis

Hĺbka	100 mm
Séria	Pracovná stanica

Hmotnosť	3 kg
maximálne osadenie dierovanou stenou	1x č. 972100, príp. č. 972101
Šírka	40 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Nosný stĺpik