

Garant GRIDLINE

**Rohová energetická lišta ESD na individuálne osadenie, vhodné pre typ: 2000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972200 2000
GTIN	4062406167561
Trieda položky	9GW

**Popis****Prevedenie:**

Z ocelového plechu v **modulárnej konštrukcii**. Všetky energetické konštrukčné diely s **káblom** a **konektorom**. Moduly, prípadne kryty je možné ľubovoľne meniť/polohovať.

Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.

**Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):**

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,  
1 × 5-pólový konektor č. 928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.

**Popis:****Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
- Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
- Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
- Prierez vodičov predmontovaných káblov:  
3 × 1.5 mm<sup>2</sup> pri striedavom prúde (L, N, PE)  
5 × 1.5 mm<sup>2</sup> pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
- Trieda ochrany 1
- Stupeň ochrany krytom IP 20.

**Vhodné pre:**

Nosné stĺpiky č. 972080. Montáž **zavesením**.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

- **Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.**
- **Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!**

- Informácie o technických údajoch priemyselného zásuvného systému nájdete v eShope [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) pod príslušným číslom položky.

## Technický opis

Šírka	1920 mm
Prázdne moduly počet (1E / 2E / 3E)	2x/2x/4x
Jednotka členenia	18E
vhodné pre typ	2000
Vstavaná výška	160 mm
Menovité napätie	250 V
Spínač zapnutia/vypnutia	nie
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Druh prúdu	AC
Hrúbka materiálu	1,5 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Energetický modul