

Garant GRIDLINE

Nosné stĺpiky ESD, Výška: 962mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 972080 962 |
| GTIN | 4062406167141 |
| Trieda položky | 9GW |

Popis**Prevedenie:**

Z pevnej ocelevej rúry. Bezbariérová pracovná plocha z dôvodu montáže bez rohového plechu. Drážky na zavesenie v rastri 50 mm na prednej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na uchytenie ďalších modulov, ako je napr. dierovaná stena, odkladacia polica atď. Nosný stĺp s bočnými otvormi pre káblové priechodky. Dodáva sa v pároch.

Vhodné pre:

ESD pracovná stanica č. 972010 – 972015 a ESD pracovné stoly č. 972150 – 972160. Dierované steny 2 × č. 972100 príp. č. 972101.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Vhodné na upevnenie konzol podperného ramena.

Technický opis

| | |
|----------|-------|
| Šírka | 40 mm |
| Hmotnosť | 6 kg |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| maximálne osadenie dierovanou stenou | 2x č. 972100, príp. č. 972101 |
| Séria | Pracovná stanica |
| Hĺbka | 100 mm |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Prestavenie výšky v mriežke | 50 mm |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD |
| Druh produktu | Nosný stĺpik |