


Garant GRIDLINE

**Dierovaná stena ESD dvojstranná, vhodné pre typ: 2000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972101 2000
GTIN	4062406167424
Trieda položky	9GW

**Popis****Prevedenie:**

Z pevného skladaného ocelového plechu, na prehľadné skladovanie náradia. Dierovaná stena v **obojstrannom vyhotovení** sa môže umiestniť na obidve strany **nezávisle od seba**. Dierované steny z ocelového plechu  $9 \times 9$  mm v rasti 37 mm na uloženie príslušenstva pre dierované steny zo skupiny 95.

**Vhodné pre:**

Na **zaskrutkovanie** medzi nosné stĺpy a vozík na materiál.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

**Technický opis**

Hmotnosť	24 kg
Výška	481 mm
Hĺbka	25 mm
Dierovaná stena Prevedenie	obojstranná
Nosnosť	100 kg
Šírka	1920 mm
Hrúbka materiálu	1 mm

Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Dierovaná stena