

Garant GRIDLINE

**Mediálny modul pre nosný stĺpik ESD, Druh modulu: CH250/ONOF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972082 CH250/ONOF
GTIN	4062406167226
Trieda položky	9GW

**Popis****Prevedenie:**

Z ocelového plechu. Na bočné naskrutkovanie do nosných stĺpikov. Kompletne pripojené s jednou zásuvkou s ochranným kontaktom a vypínačom ZAP/VYP pre osvetľovaciu jednotku.

**Vhodné pre:**

Nosné stĺpiky č. 972080.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.  
Na jeden nosný stĺp je možné nainštalovať maximálne dve zásuvky.

**Technický opis**

Menovitý prúd	10 A
Séria	Pracovná stanica
Spínací výkon	250V/10A
Menovité napätie	250 V

Počet zásuviek Typ J	1
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Zásuvka Typ	J
Druh prúdu	AC
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Energetický modul