

Garant GRIDLINE

Odkladacia polica ESD z ocelového plechu, vhodné pre typ: 1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972111 1000
GTIN	4062406167431
Trieda položky	9GW

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z ocelového plechu, so zvýšeným okrajom na 3 stranách. Predná strana je skosená. Môže sa montovať so skosením smerom nadol alebo nahor. **Rozsah nastavenia v hĺbke 110 mm.** Uzamknutie je možné **vodorovne 90°** a **šikmo 110°**.

Vhodné pre:

Montáž **zavesením** do nosných stĺpikov č. 972080 a montážneho vozíka č. 972060 (iba veľ. 1000).

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Technický opis

Vstavaná výška	80 mm
Úžitková šírka	880 mm
Úžitková hĺbka	300 mm
Rozsah prestavenia hĺbky	110 mm
Polica Prevedenie	Štandardná
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	25 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Odkladacia polica

