

Garant GRIDLINE

Rohová energetická lišta ESD so 4 zásuvkami 250 V, vhodné pre typ: 1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 972202 1000 |
| GTIN | 4062406167608 |
| Trieda položky | 9GW |

Popis**Prevedenie:**

Z ocelového plechu v **modulárnej konštrukcii**. Všetky energetické konštrukčné diely s **káblom** a **konektorom**. Moduly, prípadne kryty je možné ľubovoľne meniť/polohovať.

Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.

Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,
1 × 5-pólový konektor č. 928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.

Popis:**Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
- Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
- Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
- Prierez vodičov predmontovaných káblov:
 - 3 × 1.5 mm² pri striedavom prúde (L, N, PE)
 - 5 × 1.5 mm² pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
- Trieda ochrany 1
- Stupeň ochrany krytom IP 20.

Vhodné pre:

Nosné stĺpiky č. 972080. Montáž **zavesením**.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

- **Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.**
- **Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!**

- Informácie o technických údajoch priemyselného zásuvného systému nájdete v eShope www.hoffmann-group.com pod príslušným číslom položky.

Technický opis

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Vstavaná výška | 160 mm |
| Šírka | 920 mm |
| vhodné pre typ | 1000 |
| Jednotka členenia | 8E |
| Menovité napätie | 250 V |
| Spínač zapnutia/vypnutia | nie |
| Počet zásuviek Typ F | 4 |
| Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST |
| Zásuvka Typ | F |
| Druh prúdu | AC |
| Hrúbka materiálu | 1,5 mm |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD |
| Druh produktu | Energetický modul |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------------|
| Modul ESD pre energie a médiá Druh modulu DE250V/2 | 972220 DE250V/2 |
|--|-----------------|