

Garant GRIDLINE

ESD otočné rameno, Počet klíbov: 1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972140 1
GTIN	4062406167509
Trieda položky	9GW

Popis**Prevedenie:**

Výkyvné rameno z ocelevej rúry s **1** alebo **2 klíbm**i na upevnenie (skrutkový spoj) na **nosné stĺpiky**. Na uchytenie perforovanej steny č. 972144, držiaka TFT/klávesnice č. 972142 a držiaka TFT č. 928178.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Technický opis

Nosnosť	25 kg
Vykladanie otočného ramena	310 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	25 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Otočné rameno