


Garant GRIDLINE

Dierovaná stena ESD jednostranná, vhodné pre typ: 1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972100 1000
GTIN	4062406167370
Trieda položky	9GW

Popis**Prevedenie:**

Z pevného skladaného ocelového plechu, na prehľadné skladovanie náradia. Dierovaná stena v **obojstrannom vyhotovení** sa môže umiestniť na obidve strany **nezávisle od seba**. Dierované steny z ocelového plechu $\square 9 \times 9$ mm v rasti 37 mm na uloženie príslušenstva pre dierované steny zo skupiny 95.

Vhodné pre:

Na **zaskrutkovanie** medzi nosné stĺpy a vozík na materiál.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Technický opis

Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Šírka	920 mm
Hĺbka	25 mm
Výška	481 mm
Nosnosť	100 kg
Hmotnosť	6 kg
Hrúbka materiálu	1 mm

Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Dierovaná stena