


Garant GRIDLINE

Dierovaná stena ESD jednostranná, vhodné pre typ: 1500**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 972100 1500 |
| GTIN | 4062406167387 |
| Trieda položky | 9GW |

Popis**Prevedenie:**

Z pevného skladaného ocelového plechu, na prehľadné skladovanie náradia. Dierovaná stena v **obojstrannom vyhotovení** sa môže umiestniť na obidve strany **nezávisle od seba**. Dierované steny z ocelového plechu 9×9 mm v rasti 37 mm na uloženie príslušenstva pre dierované steny zo skupiny 95.

Vhodné pre:

Na **zaskrutkovanie** medzi nosné stĺpy a vozík na materiál.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Technický opis

| | |
|----------------------------|--------------|
| Šírka | 1420 mm |
| Výška | 481 mm |
| Hĺbka | 25 mm |
| Nosnosť | 100 kg |
| Hmotnosť | 9 kg |
| Dierovaná stena Prevedenie | jednostranná |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD |
| Druh produktu | Dierovaná stena |