



## Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: 7113236H1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070100 7113236H1
GTIN	2050002046443
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

**2-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom s bezkefovým motorom.**

- Elektronická regulácia otáčok na šetrné a spoľahlivé navrtávanie a skrutkovanie, pravotočivý/ľavotočivý chod.
- 2-stupňová celokovová prevodovka s pripojiteľným rázovým mechanizmom pri vrtaní do kovu, kameňa a muriva.
- Viacstupňové nastavenie točivého momentu a odnímateľné skľučovadlo na vrtáky.
- Vráťane celokovového vrtacieho skľučovadla QuickIN (120 Nm) s karbidovými upínacími čelustami a vysokými upínacími silami.
- Technológia FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónový akumulátor 18 V/6 Ah, 1x rýchlonabíjačka ALG 80, 1x skľučovadlo QuickIN (120 Nm), 1x spona na opasok, 1x zásobník na bity, prepravný kufrík.

#### Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od Č. 073835, vhodné štartovacie sady s Č. 073832.

### Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	6 Ah
typické použitie	Heavy Duty
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	32 Nm
Konštrukcia motora	bezkefový
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	13 m/s <sup>2</sup>
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Balenie	Pepravný kufrík
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	ASB 18 QC
Hmotnosť	1,8 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	50 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	2000 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

## Príslušenstvo

Príslušenstvo pre ručné skrutkovače Quick-In Typ HOLESAW 070208 HOLESAW

Príslušenstvo pre ručné skrutkovače Quick-In Typ CHUCK120 070208 CHUCK120

Príslušenstvo pre ručné skrutkovače Quick-In Typ CHUCK-SKE 070208 CHUCK-SKE

Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
Akumulátor Li-IonHighPower Typ batérie, napätie batérie FE18	073834 FE18
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Uhlový skrutkovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ 711301	070208 711301
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ INCH14	070208 INCH14
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073835 FE18
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ INCH12	070208 INCH12
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ ANGLE	070208 ANGLE
Uhlový skrutkovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ CHUCK60	070208 CHUCK60
Základná súprava akumulátorov Typ 92604323	073832 92604323
Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom Typ 71132364	070100 71132364