

Podlahová rohož ESD, Typ: 1500X1200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Trieda položky	98E

Popis

Prevedenie:

Podlahová rohož ESD z dvojvrstvovej syntetickej gummy s najlepšimi vlastnosťami na ležanie bez nebezpečenstva zakopnutia vďaka hrúbke 3,5 mm. Pojazdne s pracovnou otočnou stoličkou. Krátkodobá teplotná odolnosť proti teplotnému zaťaženiu, ako spôsobuje, napr. spájkovačka. S extrémne nízkoohmovou podložkou a zaoblenými rohmi.

Farba: patinová sivá, škvŕnitá.

Zvodový odpor: $10^7 - 10^8 \Omega$.

Kontakt s patentkou: $2 \times 10,3$ mm.

Technický opis

Počet tlačidiel	2
Hmotnosť	7,8 kg
Hrúbka	3,5 mm
Šírka	120 cm
Materiál	syntetický kaučuk, dvojvrstvový
Ø tlačidiel	10,3 mm
Dĺžka	150 cm
Farba	patinová sivá strakatá
Ochrana proti nárazom	Podlaha
Vlastnosť materiálu	Nie je odolná voči oleju

elektrostatická vlastnost'

EGB/ESD

Druh produktu

Podlahová rohož ESD