

bimos

Otočná pracovná stolička ESD, syntetická koža, s kolieskami, nízka, Farba: BLACK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972680 BLACK
GTIN	4016849625706
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo čalúnené vodivou ESD umelou kožou, pohodlné a mäkké. Dá sa umývať a ľahko čistiť. Operadlo s vodivým plastovým krytom. Leštená hliníková základňa.

Nepretržite vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technický opis

Hĺbka sedu	470 mm
Farba Materiál sedadla	čierna
Operadlo Výška	580 mm
Šírka sedu	460 mm
Prevedenie	s kolieskami

Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Kolieska ESD(1 súprava = 5 kusov)	963189
-----------------------------------	--------