

bimos

Otočná pracovná stolička ESD, syntetická koža, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká, Farba: BLACK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972681 BLACK
GTIN	4016849626260
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo čalúnené vodivou ESD umelou kožou, pohodlné a mäkké. Dá sa umývať a ľahko čistiť. Operadlo s vodivým plastovým krytom. Leštená hliníková základňa.

Nepretržite vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technický opis

Operadlo Výška	580 mm
Šírka sedu	460 mm
Hĺbka sedu	470 mm
Farba Materiál sedadla	čierna
Prevedenie	vysoká výška sedenia

Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	590 - 860 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

ESD Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963190
---	--------