

bimos

**Otočná pracovná stolička ESD, látkové čalúnenie, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká, Farba: BLACK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972691 BLACK
GTIN	4016849626277
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD textilného čalúnenia, pohodlné, mäkké a priedušné. Operadlo s vodivým plastovým krytom. Leštená hliníková základňa. Nepretržite vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Technický opis**

Operadlo Výška	580 mm
Šírka sedu	460 mm
Hĺbka sedu	470 mm
Farba Materiál sedadla	čierna
Prevedenie	vysoká výška sedenia

Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	590 - 860 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

## Príslušenstvo

ESD Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963190
---	--------