

Garant GRIDLINE

Skriňa s policami ESD s celoplechovými krídlovými dverami, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972380 2000
GTIN	4062406180737
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skriňa **vodivá voči ESD**, podľa DIN EN 61340-5-1. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

ESD skúšky sa vykonávajú na základe DIN EN 61340-5-1. Meranie odporu voči uzemnenému bodu sa vykonáva s hraničnou hodnotou $R_{gp} < \text{vykonávané } 1 \text{ G } \Omega$. Police sú **s práškovou povrchovou úpravou ESD**. Plastové nožičky skrinky nie sú ESD vodivé, preto musí byť uzemňovací bod skriniek spojený s uzemňovaním budovy.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Dodávka bez ESD ochranného obalu. Všetky plastové diely (napr. krytky a posuvné rukoväti) nie sú ESD vodivé.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	500 mm
-------	--------

Šírka v G	40
Počet políc	5
ComfortClose	nie
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Šírka	1000 mm
Úžitková výška	1845 mm
Hmotnosť	102 kg
Výška	2000 mm
Hĺbka v G	20
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	35 kg
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11