

Garant**Skladací prídavný regál ESD, Hĺbka 400 mm, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 972505 2000 |
| GTIN | 4062406180751 |
| Trieda položky | 911 |

Popis**Prevedenie:**

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rastrí na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s nevodivými plastovými koncovkami. Montáž pomocou zasúvania bez použitia náradia. Za určitých podmienok vďaka vysokej stabilite stien nie sú potrebné diagonálne vzpery na zaručenie rovnováhy. Police sú **s práškovou povrchovou úpravou ESD**. Pozinkovaná pružina na každej polici zabezpečuje bezpečný kontakt s pripojeným uzemňovacím bodom.

Rozsah balenia:

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Aby sa zabezpečila stabilita políc, ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 5:1, vyžaduje sa opatrenie na zabránenie prevráteniu.**
- **Všetky plastové časti (napr. krycie viečka) nie sú vodivé pre ESD.**

Technický opis

| | |
|--|------------------|
| Polica Šírka svetlý rozmer | 900 mm |
| Polica Šírka | 946 mm |
| maximálne zaťaženie poľa | 900 kg |
| Montážny rozmer Základný regál Šírka | 975 mm |
| Počet políc | 4 |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov) | 120 kg |
| Polica Hrúbka | 38 mm |
| Prestavenie výšky v mriežke | 40 mm |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD |
| Atribút Názov produktu | Hĺbka 400 mm |
| Druh produktu | Regál s policami |