

Garant**sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 20/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271993 20/16
GTIN	4062406180768
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Rozsah balenia:

S podložkou 1,5°.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Celková dĺžka L	89 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Podložka 1,5°	279819 1
vhodné pre veľkosť dosiek	16 mm
Séria	Eco

Skrutka podložky	259027 6
Čeľusť, skrutka, O-krúžok	259036 15
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	272500
Jednotka upínacích pätiiek Typ 15	259036 15
Skrutka pre podložku Typ 6	259027 6
Podložka Typ 1	279819 1