

Garant**Súprava na jemné vyvrtanie Ø 86– 302 mm, Napojenie: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237570 1
GTIN	4062406180645
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Kompletná sada pre jemné vyvrtávanie **pre Ø 86 - 302 mm**, s mikrometrickou hlavou č. 237571 držiakom vymeniteľných doštičiek a príslušenstvom v kufri. **Rozšíriteľné** pomocou držiača vymeniteľných doštičiek č. 237573 242-402 až **do Ø 402 mm**.

Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/cez nónius 0,002 mm na Ø.

Použitie:

Pre držiak vymeniteľnej doštičky podľa ISO typ CC..09T3.

Rozsah balenia:

1 držiak otocných platničiek: č. 237573 86-138 pre Ø 86- 138
č. 237573 136-220 pre Ø 136- 220
č. 237573 188-302 pre Ø 188– 302
1 podpera: č. 237574 86 pre č. 237573 86-138
č. 237574 136 pre č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402
1 tlačná doska: č. 237575 86 pre č. 237573 86-138
č. 237575 136 pre č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402
1 otocná platnička: č. 260058 CU7010 (alebo použite CC.. 09T3)

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č. 219805.

Odporúčanie:

Predovšetkým na použitie s vymeniteľnými doštičkami č. 237697 a č. 237698.

Technický opis

Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiaci nástroj