

Garant**Pracovná otočná stolička, koženka, s kolieskami, nízka****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965034
GTIN	4045197739537
Trieda položky	91Z

Popis**Prevedenie:**

Ergonomická pracovná otočná stolička so synchronizačnou technikou. Mäkký povrch z umelej kože sa jednoducho udržiava a umýva. S oranžovým odsadeným dvojitým zvarom. Päťramenná hliníková základňa.

Sedadlo (šírka × hĺbka): 470 × 450 mm.

Výška operadla: 600 mm.

Rozsah prestavenia výšky operadla: 60 mm.

Prestavenie hĺbky sedadla: 40 mm.

Nosnosť: 120 kg.

Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.

Brzdené dvojité kolieska s mäkkým dezénom PU.

Prevedenie reklamného textu:

- **Ergonomicky funkčný dizajn.**
- **Bedrová opierka.**
- **Synchrónna technológia.**
- **Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.**
- **Päťramenná hliníková základňa.**

Norma:**DIN 68877**

Technický opis

Farba Materiál sedadla	čierna
Operadlo Výška	600 mm
Lordózová podpera	áno
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Norma	DIN 68877
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	áno
Rozsah prestavenia výšky operadla	60 mm
Hĺbka sedu	450 mm
Nosnosť	120 kg
Synchrónna mechanika	áno
Šírka sedu	470 mm
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Materiál Sedadlo	Umelá koža
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	40 mm
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	480 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Náhradné kolieska(1 súprava = 5 kusov)

962517

Pár multifunkčných podrúčiek pre GARANT pracovnú
otočnú stoličku Typ

965047