

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami
Kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234000 15
GTIN	4045197739070
Trieda položky	21S

Popis**Prevedenie:**

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5xD.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Použitie reklamného textu:

S vymeniteľnými doštičkami č. GG2340 - GG2389.

Upozornenie:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka stopky L _s	50 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Úžitková dĺžka L ₁	30 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 050204
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 5IP (0,38 Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Séria	Elektrická vrtačka

Menovitý-Ø D	15
pre Ø palca	19/32 palec
Maximálna hranica prestavenia V_{max}	0,25 mm
Dĺžka previsu L_A	44 mm
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6535
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6640
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB630
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6810
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2xD
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienené šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorné chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 5IP	239700 5IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,38	211750 0,38