

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami
Kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 43mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234000 43
GTIN	4045197740137
Trieda položky	21S

Popis**Prevedenie:**

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Použitie reklamného textu:

S vymeniteľnými doštičkami č. GG2340 - GG2389.

Upozornenie:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	86 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 20IP (6,3 Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 130511
Dĺžka stopky L _s	68 mm
Séria	Elektrická vrtáčka

Menovitý-Ø D	43
Maximálna hranica prestavenia V_{max}	0,25 mm
Dĺžka previsu L_A	116 mm
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6535
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6640
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB630
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6810
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienene šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorné chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP	239700 20IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
	659957 1600

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600
