

**Akumulátorová nitovačka na trhacie nity M12BPRT, Typ: M12BPRT-0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	770450 M12BPRT-0
GTIN	4058546223496
Trieda položky	03L

Popis**Prevedenie:**

Bezdrôtové zariadenie pre flexibilné použitie.

Výhoda:

- LED osvetlenie pracovného priestoru.
- Integrovaný klip na opasok.

Rozsah balenia:

Špičky 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm v plastovom kufríku.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod Č. 073814, 073815, 073829, 073839 a 073840.

Technický opis

pre slepé nity všetkých materiálov do	4,8 mm
Zdvih stroja	20,32 mm
Sila sádzania	9000 N
Napätie akumulátora	12 V

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Prístroj na nitovanie naslepo