

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami  
Kombinovaná stopka, 4×D, Ø DC: 41,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 234010 41,5   |
| GTIN             | 4045197741127 |
| Trieda položky   | 21S           |

**Popis****Prevedenie:**

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.

**Tolerancia otvorov:** -0,1 / +0,35 mm

**Popis:**

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

**Použitie reklamného textu:**

S vymeniteľnými doštičkami č. GG2340 - GG2389.

**Upozornenie:**

Ďalšie medzivozrozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.

**Technický opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>             | 168 mm               |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička     | SOGX 130511          |
| Dĺžka stopky L <sub>s</sub>               | 68 mm                |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| Počet rezných hrán Z                      | 1                    |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                   | 40 mm                |
| Séria                                     | Elektrická vrtáčka   |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Menovitý-Ø D  | 41,5                             |
| Maximálna hranica prestavenia $V_{max}$                         | 0,25 mm                          |
| Dĺžka previsu $L_A$   | 197 mm                           |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie       | HB6535                           |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie       | HB6640                           |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie       | HB630                            |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie       | HB6810                           |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D                              |
| Stopka  | ISO 9766                         |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmiennečne             |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmienene               |
| Použite vrtáka  | podmienené priečne vrtanie       |
| Použite vrtáka  | podmienené vrtanie vo zväzku     |
| Použite vrtáka  | podmienene šikmý výstup          |
| Použite vrtáka  | podmienené strediacie vrtanie    |
| Vnútorné chladenie  | áno                              |
| Stratégia obrábania   | HPC                              |
| Druh produktu   | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP                           | 674252 20IP |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP                                     | 239700 20IP |
| Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50              | 659874 50   |
|  | 659957 1600 |

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

---