

Garant**Upichovacia doštička pravé, HU7310, Šírka zápichu w: 2,2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273180 2,2
GTIN	4045197741134
Trieda položky	21J

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

Šírka zápichu w	2,2 mm
Posuv f	0,07 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU7310
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	pravé

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	230	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		