

HOLEX**Rebrík prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966500 4
GTIN	4045197741592
Trieda položky	92L

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z hliníka s pevne priskrutkovaním spojením stupienkov a nosníka, 4-násobne nitovaný hliníkový kĺb rebríka a 80 mm hlboké, drážkované stupienky. Vysoká bezpečnosť pri státi vďaka kónickej konštrukcii, protišmykové pätky rebríka a veľkoplošná, drážkovaná plocha na státie. Sklon rebríka 20°. Rozostup stupienkov 235 mm.

Norma:**Gemäß DIN EN 131.****Technický opis**

Dĺžka rebríka	1,54 m
Hmotnosť	5,8 kg
Výška nosníka	50 mm
Prístup	jednostranná
Výška platformy	0,93 m
Pracovná výška cca.	3 m

spodná vonkajšia šírka	0,49 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Dĺžka L	1,54 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík