

HOLEX**Rebrík prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966500 6
GTIN	4045197741615
Trieda položky	92L

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z hliníka s pevne priskrutkovaním spojením stupienkov a nosníka, 4-násobne nitovaný hliníkový kĺb rebríka a 80 mm hlboké, drážkované stupienky. Vysoká bezpečnosť pri stáťi vďaka kónickej konštrukcii, protišmykové pätky rebríka a veľkoplošná, drážkovaná plocha na stáťie. Sklon rebríka 20°. Rozostup stupienkov 235 mm. S 2 perlonovými popruhmi s vysokou pevnosťou.

Norma:**Gemäß DIN EN 131.****Technický opis**

Prístup	jednostranná
Hmotnosť	8 kg
Dĺžka rebríka	2,01 m
spodná vonkajšia šírka	0,55 m
Výška nosníka	50 mm

Pracovní výška cca.	3,5 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Výška platformy	1,4 m
Dĺžka L	2,01 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík