

Garant**Rebrík prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965900 5
GTIN	4045197742025
Trieda položky	91B

Popis**Prevedenie:**

Schody a nosníky z hliníka, pevná konštrukcia, 4-násobná príruha. Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii.

S optimalizovaným rebríkovým spojom s veľkou styčnou plochou, 6-násobným nitovaním a plastovým ochranným krytom.

Priečky hlboké 80 mm s protišmykovým rebrovaním.

Rukoväť EasyHandle Haptoprene s uchopovacím mechanizmom, protišmyková päťka rebríka BalanceBase.

S plastovou odkladacou miskou.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Povrchová úprava farby:

Bočnica antracitová RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

Technický opis

Znížte vonkajšiu šírku	0,53 m
------------------------	--------

Pracovná výška cca	3,25 m
Materiál	Hliník
Výška stĺpika	73 mm
Výška plošiny	1,17 m
Hĺbka lunovania/kroku	80 mm
Dĺžka vodiča	1,98 m
K vykonaniu dochádza	Stupeň
Hmotnosť	7,5 kg
Dostupnosť	jednostranná
Dĺžka L	1,98 m
Lezecká technika nosnosť	150 kg
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka	9×9
Typ výrobku	Dvojitý rebrík