

**Garant****Rebrík prístupný z jednej strany s GripStep, Počet schodíkov vrátane platformy: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965901 4
GTIN	4045197742049
Trieda položky	91B

**Popis****Prevedenie:**

Schody a nosníky z hliníka, pevná konštrukcia, 4-násobná príruha. Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii.

S optimalizovaným rebríkovým spojom s veľkou styčnou plochou, 6-násobným nitovaním a plastovým ochranným krytom.

Priečky hlboké 80 mm s protišmykovým rebrovaním.

Držadlo EasyHandle Haptoprene® s uchopovacím mechanizmom, protišmyková päťka rebríka BalanceBase.

Vrátane nášľapnej podložky **GripStep**.

S plastovou odkladacou miskou.

**Norma:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Povrchová úprava farby:**

Bočnica antracitová RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

**Technický opis**

Dĺžka rebríka	1,73 m
Materiál	Hliník
Hĺbka priečky/schodu	80 mm
Pracovná výška cca.	3 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Prístup	jednostranná
spodná vonkajšia šírka	0,5 m
Hmotnosť	6,6 kg
Výška nosníka	73 mm
Výška platformy	0,93 m
Dĺžka L	1,73 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Dvojitý rebrík