

Garant**Stupňový rebrík prístupný z oboch strán, Počet schodíkov: 2X5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 965920 2X5 |
| GTIN | 4045197742094 |
| Trieda položky | 91B |

Popis**Prevedenie:**

Schody a nosníky z hliníka, pevná konštrukcia, 4-násobná príruha. Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii.

Priečky hlboké 80 mm s protišmykovým rebrovaním.

Držadlo EasyHandle Haptoprene® s uchopovacím mechanizmom, protišmyková päťka rebríka BalanceBase.

4-násobne skrutkovaný, pevný rebríkový spoj z hliníka. S 2 vysokopevnými perlonovými popruhmi zaisťujúcimi rebrík proti nadmernému rozťahovaniu. S označením SafeStep – označuje na najvyššiu prístupnú úroveň.

Bez odkladacej misky.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Povrchová úprava farby:

Bočnica antracitová RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Prístup | obojsstranná |
| Pracovná výška cca. | 2,75 m |
| Výška nosníka | 73 mm |
| Dĺžka rebríka | 1,16 m |
| spodná vonkajšia šírka | 0,49 m |
| Hĺbka priečky/schodu | 80 mm |
| Schod Prevedenie | Stupeň |
| Hmotnosť | 8 kg |
| Dĺžka L | 1,16 m |
| Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 |
| Druh produktu | Dvojité rebrík |