

Garant**Rebrík prístupný z jednej strany s GripStep, Počet schodíkov vrátane platformy: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965901 6
GTIN	4045197742063
Trieda položky	91B

Popis**Prevedenie:**

Schody a nosníky z hliníka, pevná konštrukcia, 4-násobná prírubu. Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii.

S optimalizovaným rebríkovým spojom s veľkou styčnou plochou, 6-násobným nitovaním a plastovým ochranným krytom.

Priečky hlboké 80 mm s protišmykovým rebrovaním.

Držadlo EasyHandle Haptoprene® s uchopovacím mechanizmom, protišmyková päťka rebríka BalanceBase.

Vrátane nášlapnej podložky **GripStep**.

S plastovou odkladacou miskou.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Povrchová úprava farby:

Bočnica antracitová RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

Technický opis

Pracovná výška cca.	3,5 m
Prístup	jednostranná
Výška platformy	1,4 m
Hmotnosť	8,5 kg
Hĺbka priečky/schodu	80 mm
Výška nosníka	73 mm
Materiál	Hliník
Schod Prevedenie	Stupeň
spodná vonkajšia šírka	0,55 m
Dĺžka rebríka	2,23 m
Dĺžka L	2,23 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Dvojitý rebrík