

Garant**Air Cleaning Point, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	986000 S
GTIN	2050001786005
Trieda položky	96U

Popis**Prevedenie:**

Stabilný a robustný kryt z oceleového plechu so vstavaným pneumatickým odsávacím systémom a zachytávacím zásobníkom. Ovládanie odsávania sa vykonáva pomocou nožného pedála na prednej strane. S kolieskami a posuvnou rukoväťou na zadnej strane pre jednoduchú prepravu. Na prevádzku je potrebný len dielenský pneumatický konektor.

Použitie:

Na jednoduché a úplné vyčistenie obrobkov a náradia pomocou stlačeného vzduchu. Prach, triesky, oleje a kvapaliny sa odsávajú a zachytávajú v zbernej nádobe.

Rozsah balenia:

Vrátane pneumatickej pištole GARANT č. 080123 veľ. AIR, hadice a držiaka pneumatickej pištole Easyfix č. 955750 veľ. 1, plastového boxu Easyfix č. 955790 veľ. 74.

Povrchová úprava farby:

Antracitová RAL 7016.

Upozornenie:

Náhradnú filtračnú rohož nájdete pod č. 986001 na www.hoffmann-group.com

Technický opis

Hĺbka	450 mm
Šírka	570 mm
Typ	S
Výška	1300 mm
Hmotnosť	50 kg
Pripojenie stlačeného vzduchu	DN 7,2
Pracovná výška	870 mm
Záchytný objem	20 l
Druh produktu	Stanica na čistenie

Príslušenstvo

Náhradná filtračná vložka pre Air Cleaning Point Typ 1	986001 1
--	----------