

3M Scotch-Brite™

Vložka z brúsneho rúna CF-PRO, 152×228 mm, Štruktúra rúna: 1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	555999 1000
GTIN	4064035074135
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Vysoko výkonné rúno s extrémne hustým rozložením zrn až do hĺbky materiálu vlákna.

Špeciálna štruktúra rúna umožňuje **agresívne brúsenie**, maximálnu životnosť bez zanášania a ešte **rovnomernejšiu štruktúru výbrusu**.

Výhoda:

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Jemný/velmi jemný:** na čistenie citlivých povrchov, na opravu ľahkých škrabancov na kovoch. Vhodné aj na matovanie jemných/velmi jemných línií na oceli a neželezných kovoch.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	600 - 1000
Označenie 3M	CF-PRO
Prevedenie	S Ultra Fine
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Štruktúra rúna	1000

Farba	sivá
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka	152 mm
Dĺžka	228 mm
Atribút Názov produktu	152×228 mm
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Ručný držiak	556020
Vreteno	556030