

**Čelná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 160/22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	223300 160/22
GTIN	4960664732791
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Rovinná fréza na vysoko výkonné obrábanie liatiny. Úzka a veľmi úzka rozteč zubov na maximálnu produktivitu pri obrábaní liatiny.

**Výhoda:**

- **Úsporné a stabilné obrábanie vďaka pentagonálnym vymeniteľným doštičkám s 10 reznými hranami.**
- **Znížené rezné sily vďaka vyváženej konštrukcii nástroja a vysokému uhlu nábehu.**

**Technický opis**

Skrutka pre upínací klin	229721
maximálny vonkajší Ø D <sub>max</sub>	169 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	63 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	160 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	PN.. 1106

Upínací klin	229720
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Počet rezných hrán Z	22
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	70 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Čelná fréza

---

### Príslušenstvo

Skrutka klinu	229721
Upínací klin	229720